

**Pjovimo juosta metalui 27×2750, Dantų skaičius colyje: 4/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	173605 4/6
GTIN	4045197511966
Produktų klasė	12S

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX** – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.

**Paskirtis:**

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).  
**Combi žingsnio dantys 10°** – universalūs, dideliems skerspjuviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).  
**Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70 mm.  
**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjuviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

**Pastaba:**

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	2750 mm
Storis	0,9 mm
Plotis	27 mm

Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	combi
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui