

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132640 M14
GTIN	4045197072382
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms.

Dyd. M1,7; M2,3; M2,6 su senu DIN profiliu.

**Su vidine įpjova. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H****Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	14 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	12 mm
Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	42 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14

Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		