

Elektra reguliuojamo aukščio biuro stalas baltas, Plotis: 1600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974030 1600
GTIN	4044917437135
Produktų klasė	91Q

Aprašymas

Modelis:

Biuro stalas, kurio aukštis reguliuojamas elektra naudojant valdymo elementą. Bazinė konstrukcija pagaminta iš tvirto T formos kojos rėmo ant pastatomų kojų. Elektra reguliuojamo aukščio ribos **740 – 1230 mm**. Variklis su tolygiu užvedimu ir minkštu sustabdymu. Stalo plokštė, dengta melamino derva su smūgiams atspariomis ABS briaunomis. Aukščio reguliavimo mechanizmo greitis 25 mm / s (be apkrovos).

Spalva: rėmas ir plokštė balti.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Svoris	42 kg
Aukščio reguliavimo ribos	740 - 1230 mm
Gylis	800 mm
Didžiausia keliamoji galia	70 kg
Darbastalio storis	19 mm
Plotis	1600 mm
Modelis	elektra reguliuojamas aukštis
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis

Plokštelės storis	19 mm
Produkto rūšis	Biuro stalias