

## Elektra reguliuojamo aukščio biuro stalas baltas, Plotis: 1800mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	974030 1800
GTIN	4044917444560
Produktų klasė	91Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Biuro stalas, kurio aukštis reguliuojamas elektra naudojant valdymo elementą. Bazinė konstrukcija pagaminta iš tvirtos T formos kojos rėmo ant pastatomų kojų. Elektra reguliuojamo aukščio ribos **740 – 1230 mm**. Variklis su tolygiu užvedimu ir minkštu sustabdymu. Stalo plokštė, dengta melamino derva su smūgiams atspariomis ABS briaunomis. Aukščio reguliavimo mechanizmo greitis 25 mm / s (be apkrovos).

**Spalva:** rėmas ir plokštė balti.

#### Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

### Techninis aprašymas

Darbastalio storis	19 mm
Plotis	1800 mm
Gylis	800 mm
Aukščio reguliavimo ribos	740 - 1230 mm
Svoris	44 kg
Didžiausia keliamoji galia	70 kg
Modelis	elektra reguliuojamas aukštis
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis

Plokštelės storis	19 mm
Produkto rūšis	Biuro stalias