

## LED stalinis šviestuvas, Tipas: 12



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	928653 12
GTIN	7612176079730
Produktų klasė	97G

### Aprašymas

#### Modelis:

Energiją taupantis LED stalinis šviestuvas su plokštumos, homogenišku, šešėliniu ir neakinančiu apšvietimu. Šviestuvo galvutė reguliuojama 5 pakopų valdymo mygtuku su atminties funkcija. Su stabilia pastatoma koja iš aliuminio, kojelės Ø 180 mm. Spalvos temperatūra neutraliai balta su 4 000 K.

Šiame šviestuve įmontuotos LED lemputės.

Lemputės šviestuvuose nekeičiamos.

Degimo trukmė: 20 000 valandos.

Maksimalus aukštis: 570 mm

Maksimali iškrova: 740 mm

### Techninis aprašymas

Šviesos spalva	neutrali balta
Šviestuvo pagrindo aukštis	22,5 mm
LEDų kiekis	24
Naudojama galia	12 W

Šviestuvo pagrindo ilgis	425 mm
Apšvietimo priemonės	LED lemputė
Keičiamos apšvietimo priemonės	ne
Šviestuvo pagrindo plotis	46 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Laikiklio iškyša	470 mm
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4000 K
Ijungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvus / darbo vietos šviestuvus