



Pereinamoji įvorė su įpjovomis su aušinimu, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302150 8
GTIN	4060576155180
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Modelis:

Schunk GZB-S pereinamoji įvorė.

Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.

Su įpjovomis aušinimo kanalui.

Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas $\pm 5 \mu\text{m}$ (sistemos tikslumas, kai $3 \times D$).
- Radialinis mušimas $\pm 2 \mu\text{m}$ (pereinamajai įvorei).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Tinka:

Hidraulinis griebtuvas, užveržiamas Ø 20 mm.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
Bendras ilgis L	52,5 mm
Ø D	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm

Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 µm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė