



## Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, Ø 20 mm, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302165 12
GTIN	4060576159799
Produktų klasė	33T

### Aprašymas

#### Modelis:

Schunk GZB-S su sandarinimu.

Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Dėl stumdomo tarpinio elemento, ilgį galima nustatyti iš anksto.

**Užsandarinta (guminiu kamščiu).**

#### Paskirtis:

- Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
- Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
- Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
- Radialinis mušimas  $\pm 5 \mu\text{m}$  (sistemos tikslumas, kai  $3 \times D$ ).
- Radialinis mušimas  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pereinamajai įvori).
- Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D	20 mm
Išorinis Ø	20 mm
Produkto pavadinimo požymis	Ø 20 mm
Sistemos radialinio mušimo tikslumas	5 $\mu\text{m}$

Produkto rūšis

Pereinamoji įvorė