

Garant**Greitojo keitimo adapteris, įsukama freza su išorine veržle ER 25, Sriegis M: M8****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319776 M8 |
| GTIN | 4062406343613 |
| Produktų klasė | 31V |

Aprašymas**Modelis:**

- Dviejų dalių modelis, susidedantis iš pagrindinio korpuso ir tikslios užveržimo veržlės.
- Iš kokybiško įrankių plieno, visi funkciniai paviršiai grūdinti ir apdoroti.

Privalumai:

Aktyvių įrankių greitojo keitimo sistemą (AGW) lengva naudoti. Paruoškite greitojo keitimo adapterį naudodami įrankį ir pakeiskite jį aktyviu įrankiu (AGW). Užveržimo veržlė yra su guoliais.

Universalus naudojimas:

- Greitas ir lengvas adapterių keitimas, kai naudojamas aktyvus įrankis.
- Tinka visiems skirtingų gamintojų aktyviems įrankiams su ER cangės tvirtinimo jungtimi.

Paskirtis:

Skirtas gręžti ir frezuoti naudojant aktyvius įrankius su ER cangės jungtimi.

Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Išorinis \varnothing D: 41,7 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 27,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|---------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 27,5 mm |
|---------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Vidinis aušinimas | taip |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 |
| Išorinis Ø D | 41,7 mm |
| Produkto rūšis | Greitojo keitimo adapteris |