

Garant**Greitojo keitimo adapteris, įsukama freza su išorine veržle ER 25, Sriegis M: M10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319776 M10
GTIN	4062406343620
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- Dviejų dalių modelis, susidedantis iš pagrindinio korpuso ir tikslios užveržimo veržlės.
- Iš kokybiško įrankių plieno, visi funkciniai paviršiai grūdinti ir apdoroti.

Privalumai:

Aktyvių įrankių greitojo keitimo sistemą (AGW) lengva naudoti. Paruoškite greitojo keitimo adapterį naudodami įrankį ir pakeiskite jį aktyviu įrankiu (AGW). Užveržimo veržlė yra su guoliais.

- **Greitas ir lengvas adapterių keitimas, kai naudojamas aktyvus įrankis.**
- **Tinka visiems skirtingų gamintojų aktyviems įrankiams su ER cangės tvirtinimo jungtimi.**

Paskirtis:

Skirtas gręžti ir frezuoti naudojant aktyvius įrankius su ER cangės jungtimi.

Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Išorinis \varnothing D: 41,7 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 27,5 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	27,5 mm
---------------------------------	---------

Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3
Išorinis Ø D	41,7 mm
Produkto rūšis	Greitojo keitimo adapteris