

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M20****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132640 M20
GTIN	4045197072412
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms.

Dyd. M1,7; M2,3; M2,6 su senu DIN profiliu.

Su vidine įpjova. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H**Techninis aprašymas**

Sriegio Ø	20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	17,5 mm
Sriegio žingsnis	2,5 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	12 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	60 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M20

Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		