

**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132645 M8
GTIN	4045197648914
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H****Techninis aprašymas**

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelio skaičius	3
Sriegio Ø	8 mm
Kiaurymės Ø	6,8 mm
Įpjovimo briaunų skaičius Z	3
Norma	DIN 371
Koto Ø D _s	8 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Koto kvadratas □	6,2 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	oksiduotas

Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	11 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	4 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		