

**Šlifavimo juosta, korundas (A) KK711T, 8×300 mm, Grūdėtumas: 220****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	558007 220
GTIN	4018875566633
Produktų klasė	56V

**Aprašymas****Modelis:**

**Universali šlifavimo juosta su korundu (A).** Šlifavimo priemonių pagrindas yra optimaliai parinktas pagal grūdėtumą ir šlifavimo juostos rūšį.

Grūdelių dydis 40 - X audinys (tvirtas). Grūdelių dydis 60 – 180 – T audinys (tvirtas ir lankstus) su **specialiu išlinkiu**. Optimalus pasirinkimas dirbant rankiniais šlifuoalais.

**Paskirtis:**

Universaliai tinka visoms populiarioms medžiagoms: **plienui**, spalvotiesiems metalams, ketui, **aliuminio lydiniams, medienai**.

**Pastaba:**

Kitokio grūdėtumo, kokybės ir matmenų juostos užsakomos atskirai, atsižvelgiant į gamintojo siūlomą mažiausią kiekį. Jeigu užsakyme nenurodyta kitaip, juostos būna su standartiniu rišikliu. Šlifavimo juostas poliravimo mašinoms žr. Nr. 568526 ir toliau.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	220
Serija	KK711T
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Šlifavimo juostos plotis	8 mm
Šlifavimo juostos ilgis	300 mm
Produkto pavadinimo požymis	8×300 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo juosta

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka	35-40 m/s	
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	32-38 m/s	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	20-25 m/s	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	32-38 m/s	H
INOX	ribotai tinka	18-30 m/s	
Ti	ribotai tinka	10-20 m/s	
Ketus (G)	ribotai tinka	30-45 m/s	K
CuZn	tinka	35-45 m/s	N
Plastikas, GFK	tinka	10-30 m/s	
Mediena	tinka	23-26 m/s	
sausasis	tinka		