

**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M12****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132645 M12 |
| GTIN | 4045197648938 |
| Produktų klasė | 12H |

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H****Techninis aprašymas**

| | |
|----------------------------|------------|
| Kiaurymės Ø | 10,2 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio žingsnis | 1,75 mm |
| Sriegio Ø | 12 mm |
| Drožlių griovelio skaičius | 3 |
| Norma | DIN 376 |
| Koto Ø D _s | 9 mm |
| Bendras ilgis L | 110 mm |
| Koto kvadratas □ | 7 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 36 mm |
| Sriegio tipas | M |
| Sriegio dydis | M12 |
| Danga | oksiduotas |

| | |
|------------------------------|--|
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 11 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | ribotai tinka | 12 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 8 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 7 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | ribotai tinka | 4 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 4 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 12 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |