

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M24****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132640 M24    |
| GTIN             | 4045197072436 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Modelis:****Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms.

Dyd. M1,7; M2,3; M2,6 su senu DIN profiliu.

**Su vidine įpjova. Tolerancijos klasė: ISO 2 6H****Techninis aprašymas**

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Drožlių griovelių skaičius  | 4        |
| Įpjovimo briaunų skaičius Z | 4        |
| Sriegio Ø                   | 24 mm    |
| Sriegio žingsnis            | 3 mm     |
| Kiaurymės Ø                 | 21 mm    |
| Norma                       | DIN 376  |
| Koto Ø D <sub>s</sub>       | 18 mm    |
| Bendras ilgis L             | 160 mm   |
| Koto kvadratas □            | 14,5 mm  |
| Tolerancijos klasė          | ISO 2 6H |
| Ašmenys                     | HSS E    |
| Sriegio gylis               | 72 mm    |
| Sriegio tipas               | M        |
| Sriegio dydis               | M24      |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Danga                        | oksiduotas                                 |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                               |
| Sriegio norma                | DIN 13                                     |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                    |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira               |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                   |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | žalia                                      |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 13 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 6 m/min        | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 6 m/min        | M         |
| CuZn                            | ribotai tinka | 13 m/min       | N         |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| Alyva                           | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                  | ribotai tinka |                |           |