



## Kombinuotasis gilintuvas, Dydis / gilintuvo Ø: 2/56mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	156730 2/56
GTIN	4033591013643
Produktų klasė	16C

### Aprašymas

#### Modelis:

Spiraliniai grioveliai užtikrina labai gerą pjovimą ir puikų drožlių pašalinimą. **Lengvai pagalandami.** Gilintuvas laikiklyje turi būti užfiksuotas, kad neprasisuktų.

#### Paskirtis:

Varžtams gilinti pagal DIN, arba, **pasirinkus atitinkamą gilintuvo ir kakliuko derinį, daryti pakopines skylės arba gilinimus ne pagal normą.**

#### Pastaba:

Pagal paklausimą taip pat galima įsigyti HSS gilintuvų su TIN danga bei su lituotomis kietmetalio briaunomis ir su „T“ formos ISO keičiamomis plokštelėmis.

### Techninis aprašymas

Gilinimo Ø	56 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Koto Ø	22 mm
Pjovimo briaunos ilgis	24 mm
Gilinimo pakopos kampas	180 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai

Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Pjovimo galvutė gilinimui

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	40 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	60 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	5 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		