

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213070 INOX
GTIN	4062406355470
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Pastūma f_z per dantį	0,8 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis S	3.97 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	ANGX 10T308ZEER
Kietlydinys	HB9740
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ max}}$	1,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	150 m/min	M
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
Oras	tinka		