

**Garant**
**ANGX 10T308ZEER, HB9745, Tipas: TI**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	213072 TI
GTIN	4062406355487
Produktų klasė	21A

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Dvipusė** 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

**Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programuojamasis spindulys, kai  $a_{p,max}$ : 1,6 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,5 mm

Plokštelės storis S: 3.97 mm

**Techninis aprašymas**

Pastūma $f_z$ per dantį	0,5 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	TI
Plokštelės storis S	3.97 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ANGX 10T308ZEER

Kietlydinys	HB9745
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,6 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ max}}$	1,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
Oras	tinka		