

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9640, Tipas: ST900


Užsakymo data

Užsakymo numeris	213064 ST900
GTIN	4062406355449
Produktų klasė	21A

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,6 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,9 mm

Plokštelės storis S: 3.97 mm

Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Kampo spindulys	0,8 mm
Pastūma f_z per dantį	0,9 mm
Plokštelės storis S	3.97 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ANGX 10T308ZEER

Kietlydinys	HB9640
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	330 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	280 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	240 m/min	P
sausasis	tinka		
Oras	tinka		