

Garant
ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tipas: UNI

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213075 UNI
GTIN	4062406355494
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,6 mm

Plokštelės storis S: 3.97 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,8 mm
Plokštelės storis S	3.97 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ANGX 10T308ZEER
Kietlydinys	HB9540
Ašmenys	HM

rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	tinka	260 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	140 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Uni	tinka		
Oras	tinka		