

Garant
ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tipas: HART

Užsakymo data

Užsakymo numeris	213068 HART
GTIN	4062406355463
Produktų klasė	21A

Aprašymas
Modelis:

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p,max}$

Programuojamasis spindulys, kai $a_{p,max}$: 1,6 mm

Pastūma f_z per dantį: 0,5 mm

Plokštelės storis S: 3.97 mm

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,8 mm
Tipas	HART
Pastūma f_z per dantį	0,5 mm
Plokštelės storis S	3.97 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	ANGX 10T308ZESR

Kietlydinys	HB9715
Ašmenys	HM
rekomenduojamas pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	0,4 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Programuojamasis spindulys, kai $a_{p\text{ maks}}$	1,6 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <55 HRC	tinka	80 m/min	H
Plienas <60 HRC	tinka	50 m/min	H
Plienas <65 HRC	tinka	35 m/min	H
Ketus (G)	tinka	355 m/min	K
Oras	tinka		