



Kreipiamasis kakliukas, Dydis / kakliuko Ø: 0/4,2mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156750 0/4,2 |
| GTIN | 4033591015883 |
| Produktų klasė | 16C |

Aprašymas

Modelis:

Fiksuotas kreipiantysis kakliukas: įzotintas dujiniu būdu, tiksliai ištekintas

Besisukantis kakliukas: užgrūdintas, šlifluotas.

Dyd. nuo 01/2,4 iki 1/8,4 – **kreipiantysis kakliukas stacionarus.**

Dyd. nuo 1/8,5 iki 1/18 – **besisukantis kakliukas su anga aušinimo priemonei.**

Dyd. nuo 2/11,5 iki 2/13 – **kreipiantysis kakliukas stacionarus.**

Dyd. nuo 2/14 iki 2/32 – **besisukantis kakliukas su anga aušinimo priemonei.**

Paskirtis:

Naudojant besisukantį kreipiantįjį kakliuką (su vidiniu aušinimo kanalu) dyd. 1 ir dyd. 2 su laikikliu Nr. 156720 dyd. 1/20 aušinimo skystis patenka tiesiai ant gilintuvo pjovimo briaunų.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|------------------------|
| visas ilgis | 59 mm |
| Kakliuko Ø | 4,2 mm |
| Koto Ø | 4 mm |
| Produkto rūšis | Kreipiamasis kakliukas |