



## Rankinis dinamometras DFG, Matavimo ribos: 2500N



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	479025 2500
GTIN	2050002070783
Produktų klasė	47F

### Aprašymas

#### Modelis:

Universalus dinamometras su spalvotu ekranu tiksliam traukimo ir spaudimo jėgos matavimui. Tvirtas slėginio liejinio korpusas.

- **Esamos jėgos ir maksimalios vertės rodymas.**
- **Programuojami funkciniai klavišai.**
- **Tolerancijos ribų stebėjimas su optiniais ir akustiniais rodmenimis.**
- **Matavimo verčių saugojimas.**
- **Statistinis saugomų verčių įvertinimas.**
- **Sąsaja duomenų eksportui.**
- **Rodmuo perjungiamas: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### Tiekimo sudėtis:

Transportavimo lagaminas, įkrovimo kištukas su USB jungtimi, priedai (prispaudimo plokštelė, kabelis, antgalis, pelekas, V formos griovelis, ilgintuvas).

#### Priedai pasirinktinai:

Rankinis kontrolinis stendas Nr. 479029.

### Techninis aprašymas

Tikslumas	0,2 %
-----------	-------

Paleidimas	0,5 N
Aukštis	42 mm
Plotis	84 mm
Ilgis	191 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	250 - 2250 N
Matavimo verčių atmintinė	50
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Dinamometras