



## Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B DIN 376 6HX, TiCN, M: M8



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	132722 M8
GTIN	4045197532435
Produktų klasė	11H

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėmis.**

**Visi dydžiai: kotas pagal DIN 376 (= koto Ø siaurėjantis); todėl tinka gilesniam sriegimui.**

**Tolerancijos klasė: ISO2X / 6HX.**

#### Privalumai:

**Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.**

#### Pastaba:

#### **NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!**

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis  $L_{\text{viso}}$ : 90 mm

Koto Ø: 6 mm

Kiaurymės Ø: 6,8 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	8 mm
Kiaurymės Ø	6,8 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Drožlių griovelių skaičius	3

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Norma	DIN 376
Koto Ø	6 mm
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	90 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	TiCN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia