



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6G, TiAlN, M: M3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132725 M3
GTIN	4045197649034
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Tolerancijos klasė: ISO 3 / 6G

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 56 mm

Koto \varnothing : 3,5 mm

Kiaurymės \varnothing : 2,5 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	2,5 mm
Sriegio \varnothing	3 mm
Drožlių griovelių skaičius	2
Pjovimo briaunų skaičius Z	2

Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Sriegio žingsnis	0,5 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø	3,5 mm
Bendras ilgis L _{viso}	56 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	9 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M3
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia