

**HOLEX****Morzės kūgio plėstuvas, be dangos, MK: MK3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162500 MK3
GTIN	4045197089205
Produktų klasė	120

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesiais grioveliais, cilindrinio kotu su keturbriauniu.

**Paskirtis:**

Kūginių arba pakopinių kiaurymių plėtimui pagal Morzės kūgį.

**Techninis aprašymas**

Koto keturbriaunis <input type="checkbox"/>	16 mm
Bendras ilgis L	146 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	96 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 204
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka