

**Kniedinių kiaurymių plėstuvas, be dangos, Nominalusis Ø DC k11: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162800 32
GTIN	4045197089441
Produktų klasė	120

Aprašymas**Modelis:**

Kūginės pjaunamosios dalies ilgis apie 3 kartus didesnis už nominalųjį Ø. Sustiprinta šerdis ir pjovimo briaunos su gūbreliu užtikrina stabilumą. Tolygus ir lengvas pjovimas dėl ypatingos pjovimo briaunos formos ir plačių spiralinių griovelių.

Paskirtis:

Ypač tinka konstrukcinių elementų montavimui, kai reikia praplėsti prasilenkiančias kiaurymes arba kai reikia padidinti kiaurymes kniedėms. Gaminant katilus, kniedinių skylių plėstuvai dedami ant pneumatinių rankinių gręžtuvų.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu – žr. Nr. **Nr. 343000-343530**.

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L_1	230 mm
Pastūma f plienui $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm/aps,
Ø prie pjaunančiosios dalies	23,6 mm
Nominalusis Ø D_c	32 mm
Morzės kūgio MK dydis	4
Bendras ilgis L	354 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	210 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Tolerancija Nominalusis Ø	k11

Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 311
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	25 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Kotas	Morzės kūgis
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis	tinka	20 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	20 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	7 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		