



Mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma B 6G, TiAlN, M: M8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132725 M8
GTIN	4045197649072
Produktų klasė	11H

Aprašas

Aprašymas:

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Tolerancijos klasė: ISO 3 / 6G

Privalumai:

Ypatingai tvirtas; optimalus kreipimas.

Paskirtis:

Ruošiniams su **galvanizuota apsaugine danga** arba tiems, kurie grūdinami šiek tiek susitraukia.

Pastaba:

NAUJA PRODUKTŲ SERIJA!

Rekomenduojami atitikmenys iš naujosios serijos Nr. 132721-132724.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 371

Tolerancijos klasė: ISO 3 6G

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 90 mm

Koto \varnothing : 8 mm

Kiaurymės \varnothing : 6,8 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės \varnothing	6,8 mm
Viršūnės nuožulos kampas	50 laipsniai
Drožlių griovelių skaičius	3
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio žingsnis	1,25 mm
Sriegio Ø	8 mm
Norma	DIN 371
Koto Ø	8 mm
Bendras ilgis L _{viso}	90 mm
Tolerancijos klasė	ISO 3 6G
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	24 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M8
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia