

**Morzės kūgio plėstuvas, be dangos, MK: MK4****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	162500 MK4
GTIN	4045197089212
Produktų klasė	120

**Aprašymas****Modelis:**

Tiesiais grioveliais, cilindrinio kotu su keturbriauniu.

**Paskirtis:**

Kūginių arba pakopinių kiaurymių plėtimui pagal Morzės kūgį.

**Techninis aprašymas**

Koto keturbriaunis <input type="checkbox"/>	20 mm
Bendras ilgis L	179 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	119 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 204
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka