

**HOLEX****Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 6/10****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

173755 6/10

GTIN

4045197275714

Produktų klasė

12S

**Aprašymas****Modelis:****HOLEX** – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.**Paskirtis:****Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).**Combi žingsnio dantys****10°** – **universalūs**, dideliems skerspjuviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).**Vienodo žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70

mm.

**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjuviams, darbinis gylis nuo 50 mm.**Pastaba:****Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.**Techninis aprašymas**

Plotis

27 mm

Storis

0,9 mm

Ilgis

3660 mm

Dantys	combi
Priekinis kampas	0 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui