



Pjovimo juosta metalui 27×3830, Dantų skaičius colyje: 8/12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	173800 8/12
GTIN	4045197254368
Produktų klasė	16F

Aprašymas

Modelis:

RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: naši pjovimo juosta, kurios pagrindas iš spyruoklinio plieno su labai didele chromo dalimi, ir su kobaltu legiruotomis (M42) HSS dantų viršūnėmis (67-69 HRC).

Ypatingai kietos dantų viršūnės, lanksti pagrindo juosta.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° – universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

Ilgis	3830 mm
Storis	0,9 mm

Plotis	27 mm
Dantys	combi
Priekinis kampas	0 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui