

**Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 8/12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	173755 8/12
GTIN	4045197275721
Produktų klasė	12S

**Aprašymas****Modelis:**

**HOLEX** – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.

**Paskirtis:**

**Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams

(vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).<br>**Combi žingsnio dantys**

**10°** – **universalūs**, dideliems skerspjuviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).<br>**Vienodo**

**žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70

mm.<br>**Vienodo žingsnio dantys 10°** – didesniems skerspjuviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

**Pastaba:**

**Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

**Techninis aprašymas**

Plotis	27 mm
Ilgis	3660 mm
Storis	0,9 mm

Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	combi
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui