



## Kreipiamasis kakliukas, Dydis / kakliuko Ø: 1/8,4mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 156750 1/8,4  |
| GTIN             | 4033591016460 |
| Produktų klasė   | 16C           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Fiksuotas kreipiantysis kakliukas:** įzotintas dujiniu būdu, tiksliai ištektintas

**Besisukantis kakliukas:** užgrūdintas, šlifluotas.

Dyd. nuo 01/2,4 iki 1/8,4 – **kreipiantysis kakliukas stacionarus.**

Dyd. nuo 1/8,5 iki 1/18 – **besisukantis kakliukas su anga aušinimo priemonei.**

Dyd. nuo 2/11,5 iki 2/13 – **kreipiantysis kakliukas stacionarus.**

Dyd. nuo 2/14 iki 2/32 – **besisukantis kakliukas su anga aušinimo priemonei.**

#### Paskirtis:

Naudojant besisukantį kreipiantįjį kakliuką (su vidiniu aušinimo kanalu) dyd. 1 ir dyd. 2 su laikikliu Nr. 156720 dyd. 1/20 aušinimo skystis patenka tiesiai ant gilintuvo pjovimo briaunų.

### Techninis aprašymas

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| visas ilgis    | 79 mm                  |
| Kakliuko Ø     | 8,4 mm                 |
| Koto Ø         | 6 mm                   |
| Produkto rūšis | Kreipiamasis kakliukas |