

HOLEX
Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 3/4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	173755 3/4
GTIN	4045197275684
Produktų klasė	12S

Aprašymas
Modelis:
HOLEX – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.
Paskirtis:
Combi žingsnio dantys 0° – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).

Combi žingsnio dantys 10° – universalūs, dideliems skerspjuviam (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).

Vienodo žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70 mm.

Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjuviam, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:
Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Techninis aprašymas

Ilgis	3660 mm
Plotis	27 mm
Storis	0,9 mm

Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	combi
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui