

HOLEX**Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 4/6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	173755 4/6
GTIN	4045197275691
Produktų klasė	12S

Aprašymas**Modelis:****HOLEX** – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.**Paskirtis:****Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° – universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.**Pastaba:****Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.**Techninis aprašymas**

Ilgis	3660 mm
Plotis	27 mm
Storis	0,9 mm

Priekinis kampas	0 laipsniai
Dantys	combi
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui