

**HOLEX****Pjovimo juosta metalui 27×3660, Dantų skaičius colyje: 4/6H****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

173755 4/6H

GTIN

4045197275660

Produktų klasė

12S

**Aprašymas****Modelis:****HOLEX** – pramoninė pjovimo juosta, labai naši.**Paskirtis:****Combi žingsnio dantys 0°** – labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).<br><b>Combi žingsnio dantys**10°** – **universalūs**, dideliems skerspjuviam (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).<br><b>Vienodo**žingsnio dantys 0°** – mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70

mm.&lt;br&gt;&lt;b&gt;Vienodo žingsnio dantys 10° – didesniems skerspjuviam, darbinis gylis nuo 50 mm.

**Pastaba:****Darbas nauja juosta:** žr. GARANT žinyną „Metalų apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.**Techninis aprašymas**

Storis

0,9 mm

Ilgis

3660 mm

Plotis

27 mm

Dantys	combi
Priekinis kampas	10 laipsniai
Ašmenys	HSS Co 8
Produkto rūšis	Pjovimo juosta metalui