

**Garant****Mašininis sriegiklis, kairinis sriegis HSS-E 6H, įzotintas ir oksiduotas, M-LH: M12****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132800 M12
GTIN	4045197072849
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:**

Su gilia vidine įpjova. **Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėmis.

**Privalumai:**

**Ypatingai tvirtas, optimalus kreipimas** ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,2 mm

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio Ø	12 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	10,2 mm
Norma	DIN 376
Koto Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	7 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio dydis	M12 LH
Danga	įazotintas ir oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka