

Garant

Mašininis sriegiklis sinchronizuotiems sukliams HSSE-PM IK / forma B 6HX, TiAlN, M: M12



Užsakymo data

Užsakymo numeris	132745 M12
GTIN	4045197507860
Produktų klasė	11H

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas modelis su vidine įpjova ir **kotu pagal DIN 1835-B**. Speciali geometrija **universaliai tinka** staklėms su **sinchroniniu sukliu**. Sriegiklį kreipia staklių sinchroninis suklys.

Speciali TiAlN danga užtikrina optimalų patvarumą.

Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8%).

Suvidiniu aušinimu maksimaliai eksploatavimo trukmei.

Pastaba:

Skirta sinchronizuotiems sukliams, GARANT greitojo keitimo sriegimo patronai Nr. 338100 – 338121 su minimalia ilgio kompensacija (MLA) užtikrina saugų apdirbimo procesą.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E PM

Norma: Gamykliniai standartai

Tolerancijos klasė: ISO 2X 6HX

Sriegio žingsnis: 1,75 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mm

Koto kvadratas \square : 9 mm

Kiaurymės \varnothing : 10,2 mm

Techninis aprašymas

Sriegio \varnothing	12 mm
Sriegio žingsnis	1,75 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės \varnothing	10,2 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	Gamykliniai standartai
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas \square	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2X 6HX
Ašmenys	HSS E PM
Sriegio gylis	36 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M12
Danga	TiAlN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas	taip
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Koto tolerancija	h6
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis sinchroniškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius