

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 15X1****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132830 15X1 |
| GTIN | 4045197073136 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 12 mmKoto kvadratas \square : 9 mmKiaurymės \varnothing : 14 mm**Techninis aprašymas**

| | |
|----------------------------|----------|
| Kiaurymės \varnothing | 14 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 |
| Sriegio \varnothing | 15 mm |
| Sriegio žingsnis | 1 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 3 |
| Koto $\varnothing D_s$ | 12 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Koto kvadratas \square | 9 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |

| | |
|------------------------------|--|
| Ašmenys | HSS E |
| Norma | DIN 374 |
| Sriegio gylis | 45 mm |
| Sriegio tipas | MF |
| Sriegio dydis | M15×1 |
| Danga | be dangos |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | dešinin. |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |