

Garant**Mašininis sriegiklis, kairinis sriegis HSS-E 6H, įzotintas ir oksiduotas, M-LH: M20****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132800 M20 |
| GTIN | 4045197072887 |
| Produktų klasė | 11H |

Aprašymas**Modelis:**

Su gilia vidine įpjova. **Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėms.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas, optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2,5 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,5 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|---------|
| Sriegio Ø | 20 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 |
| Kiaurymės Ø | 17,5 mm |
| Drožlių griovelių skaičius | 4 |
| Sriegio žingsnis | 2,5 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Koto Ø D _s | 16 mm |

| | |
|------------------------------|---|
| Bendras ilgis L | 140 mm |
| Koto kvadratas □ | 12 mm |
| Tolerancijos klasė | ISO 2 6H |
| Ašmenys | HSS E |
| Sriegio gylis | 60 mm |
| Sriegio tipas | M-LH |
| Sriegio dydis | M20 LH |
| Danga | įazotintas ir oksiduotas |
| Profilio kampas | 60 laipsniai |
| Sriegio norma | DIN 13 |
| Kreipiančiosios dalies forma | B |
| Kotas | Cilindrinis kotas su h9 |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis | kairinė |
| Srieginių įrankių rūšis | Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas | žalia |
| Produkto rūšis | sriegiklius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 6 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 6 m/min | M |
| CuZn | ribotai tinka | 13 m/min | N |

| | |
|----------------|---------------|
| Uni | tinka |
| Alyva | tinka |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka |