

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 10X1,25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132830 10X1,25
GTIN	4045197073051
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,25 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto $\varnothing D_s$: 7 mmKoto kvadratas \square : 5,5 mmKiaurymės \varnothing : 8,8 mm**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės \varnothing	8,8 mm
Sriegio \varnothing	10 mm
Sriegio žingsnis	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto $\varnothing D_s$	7 mm
Bendras ilgis L	100 mm
Koto kvadratas \square	5,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	30 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M10×1,25
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		