

Garant**Mašininis sriegiklis, kairinis sriegis HSS-E 6H, įzotintas ir oksiduotas, M-LH: M24****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132800 M24
GTIN	4045197072894
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:**

Su gilia vidine įpjova. **Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais**, tačiau be griovelių drožlėmis.

Privalumai:

Ypatingai tvirtas, optimalus kreipimas ir jokio pjovimo grįžtamąja eiga.

Sriegio tipas: M-LH

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 160 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 21 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	24 mm
Drožlių griovelių skaičius	4
Kiaurymės Ø	21 mm
Sriegio žingsnis	3 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Norma	DIN 376
Koto Ø D _s	18 mm

Bendras ilgis L	160 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E
Sriegio gylis	72 mm
Sriegio tipas	M-LH
Sriegio dydis	M24 LH
Danga	įazotintas ir oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	kairinė
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	6 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	6 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	13 m/min	N

Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka