

**Garant****Mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 8X0,5****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 132830 8X0,5  |
| GTIN             | 4045197072993 |
| Produktų klasė   | 11H           |

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 0,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 7,5 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Sriegio žingsnis           | 0,5 mm   |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3        |
| Sriegio Ø                  | 8 mm     |
| Drožlių griovelių skaičius | 3        |
| Kiaurymės Ø                | 7,5 mm   |
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 6 mm     |
| Bendras ilgis L            | 80 mm    |
| Koto kvadratas □           | 4,9 mm   |
| Tolerancijos klasė         | ISO 2 6H |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Ašmenys                      | HSS E  |
| Norma                        | DIN 374                                      |
| Sriegio gylis                | 24 mm  |
| Sriegio tipas                | MF   |
| Sriegio dydis                | M8×0,5                                       |
| Danga                        | be dangos                                    |
| Profilio kampas              | 60 laipsniai                                 |
| Sriegio norma                | DIN 13                                       |
| Kreipiančiosios dalies forma | B  |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9                      |
| Vidinis aušinimas            | ne   |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 3×D, kai kiaurymė atvira                 |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                                     |
| Srieginių įrankių rūšis      | Mašininis sriegiklis<br>paprastam apdirbimui |
| Spalvinis žymėjimas          | be   |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                                  |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 13 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Alyva                          | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | ribotai tinka |                |           |