

**Garant**
**NC plėstuvus H7, be dangos, Nominalusis  $\varnothing$  DC mm arba coliai: 5**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 162900 5      |
| GTIN             | 4045197090164 |
| Produktų klasė   | 110           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

**NC staklėms skirtas plėstuvus**, panašus į DIN 212, **su cilindrinio koto  $\varnothing$ , standartiškai tvirtinamas hidraulinuose arba padidinto tikslumo patronuose. Mažiausiam galiniam mušimui ir didžiausiam proceso saugumui. Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų.**

Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

$\leq \varnothing$  dyd. 1,7 su 3 dantimis;  $\geq \varnothing$  dyd. 1,8 su lyginiu dantų skaičiumi ir kintamu žingsniu.  $\leq \varnothing$  dyd. 3,7 su centravimo viršūne iš abiejų pusių;  $\geq \varnothing$  dyd. 3,8 su centravimo kiaurymėmis iš abiejų pusių. Plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.

**Pastaba:**

Plėstuvus, kurių išmatavimai **1/100**, rasite **Nr. 162902**.  
Plėstuvus **pagal skersmenį ir išmatavimus** rasite **Nr. 162951**

Naudojama, kai gręžimo tipas: kai kiaurymė atvira

Tolerancija: H7

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Tolerancija: H7

Pjovimo briaunos ilgis  $L_c$ : 23 mm

Iškyšos ilgis  $L_1$ : 57 mm

Bendras ilgis L: 86 mm

Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Koto  $\varnothing D_s$ : 5 mm

**Techninis aprašymas**

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Nominalusis $\varnothing D_c$ | 5 mm  |
| Iškyšos ilgis $L_1$           | 57 mm |
| Koto tolerancija              | h6    |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Pastūma f plienui < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/aps,            |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                     | 5 mm                   |
| Bendras ilgis L                           | 86 mm                  |
| Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>     | 23 mm                  |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                | 6                      |
| Tolerancija                               | H7                     |
| Plėtimo Ø matmenys                        | 0,1 mm                 |
| Danga                                     | be dangos              |
| Ašmenys                                   | HSS E                  |
| Norma                                     | Gamykliniai standartai |
| Vidinis aušinimas                         | ne                     |
| Kotas                                     | DIN 1835 A su h6       |
| Naudojama, kai gręžimo tipas              | kai kiaurymė atvira    |
| Spalvinis žymėjimas                       | žalia                  |
| Produkto rūšis                            | Phillips antgalis      |

## Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis                       | tinka         | 20 m/min       | N         |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)    | tinka         | 20 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 15 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 10 m/min       | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 7 m/min        | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 5 m/min        | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 4 m/min        | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 5 m/min        | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | ribotai tinka | 5 m/min        | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | ribotai tinka | 5 m/min        | S         |

|                |               |          |   |
|----------------|---------------|----------|---|
| Ketus (G)      | ribotai tinka | 5 m/min  | K |
| CuZn           | ribotai tinka | 13 m/min | N |
| Uni            | tinka         |          |   |
| Alyva          | tinka         |          |   |
| drėgnas, maks. | tinka         |          |   |