

**Garant****Mašininis sriegiklis HSSE-PM forma CS, TiN, MF: 16X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132835 16X1,5
GTIN	4045197073587
Produktų klasė	11H

**Aprašymas****Modelis:****Su vidine įpjova.**

(Forma CS) 2–3 vijų pjaunančioji dalis. **TiN danga.** Tinka naudoti su **emulsija** (mažiausia alyvos dalis 8 %).

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E PM

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 14,5 mm

**Techninis aprašymas**

Drožlių griovelių skaičius	4
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Sriegio Ø	16 mm
Kiaurymės Ø	14,5 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Bendras ilgis L	100 mm

Koto kvadratas □	9 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	48 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M16×1,5
Danga	TiN
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	CS
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	28 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	27 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	23 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	17 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	7 m/min	P
Alyva	tinka		

drėgnas, maks.

tinka