

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 24X2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132830 24X2
GTIN	4045197073280
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 140 mm

Koto Ø D_s: 18 mm

Koto kvadratas □: 14,5 mm

Kiaurymės Ø: 22 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	24 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio žingsnis	2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Kiaurymės Ø	22 mm
Koto Ø D _s	18 mm
Bendras ilgis L	140 mm
Koto kvadratas □	14,5 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	72 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M24x2
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		