

Garant**Mašininis sriegiklis HSS-E forma B, be dangos, MF: 38X1,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132830 38X1,5
GTIN	4045197073426
Produktų klasė	11H

Aprašymas**Modelis:****Su vidine įpjova.**

Sriegio tipas: MF

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 374

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 170 mm

Koto Ø D_s: 28 mm

Koto kvadratas □: 22 mm

Kiaurymės Ø: 36,5 mm

Techninis aprašymas

Sriegio Ø	38 mm
Kiaurymės Ø	36,5 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Drožlių griovelių skaičius	4
Koto Ø D _s	28 mm
Bendras ilgis L	170 mm
Koto kvadratas □	22 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H

Ašmenys	HSS E
Norma	DIN 374
Sriegio gylis	114 mm
Sriegio tipas	MF
Sriegio dydis	M38×1,5
Danga	be dangos
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis paprastam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	13 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		