



Pneumatinis kampinis šlifukoelis, Tipas: G2511-125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079312 G2511-125
GTIN	7322590042868
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našūs kampiniai šlifukoeliai, kurių šlifavimo greitis mažai krenta ir prie apkrovos. Apsauginis jungiklis su fiksatoriumi apsaugo nuo netyčinio įjungimo. Viena ranka valdomas kampinis šlifukoelis, ergonomiškas, lengvas Composite korpusas, reguliuojamo ilgio jungtis, kad būtų galima dirbti ankštose vietose, yra suklio fiksatorius ir apsauginio gaubto padėties greitis reguliatorius. **M14 sriegis.**

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Atsarginė dalis:

Rinktiniai techninės priežiūros rinkiniai (Service Kits): keičiamųjų dalių rinkinius profilaktinei techninei priežiūrai ir remontui galima užsakyti daugumai Atlas Copco pneumatinių įrankių.

Techninis aprašymas

Svoris	1,77 kg
Gamintojo pavadinimas	G2511-125
maksimali vibracija pagal EN	6,5 m/s ²

maksimalus oro poreikis	1020 l/min
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis Ø)	13 mm
maksimalus disko Ø	125 mm
Atiduodamoji galia	900 W
Darbinis triukšmas	84 dB(A)
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹
Pneumatinė jungtis	3/8 in
Prijungimo sriegis	BSP
Produkto rūšis	Kampinis šlifuoklis