

**Kūginis plėstuvas 1:10, Mažas × didelis Ø: 10X25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	161000 10X25
GTIN	4045197088826
Produktų klasė	120

**Aprašymas****Modelis:**

Rankinis plėstuvas su tiesiais grioveliais ir kūgiškai platėjančiomis pjovimo briaunomis (1 mm ant 10 mm ilgio).

**Paskirtis:**

Nepertraukiamam kūginių ir paruošiamųjų pakopinių kiaurymių plėtimui. Netinka cilindrinėms kiaurymėms.

**Techninis aprašymas**

didelis Ø D <sub>2</sub>	25 mm
mažas Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Koto keturbriaunis □	16 mm
Bendras ilgis L	195 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	150 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kūgio santykis	1:10
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Phillips antgalis

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
sausasis	ribotai tinka		