

Garant**Reguliuojamų rankiniai plėstuvai, Ø DC: 24mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	160600 24
GTIN	4045197250933
Produktų klasė	110

Aprašymas**Modelis:**

Didelis reguliavimo diapazonas. Tiksliai reguliuojama kalibriniais žiedais arba mikrometru. Pjaunančioji dalis su kūgio formos kreipiančiąja; pjovimo briaunos užkupertos ir nušlifotos.

Techninis aprašymas

Reguliavimo ribos Ø	24 - 27,5 mm
Nominalusis Ø D _c	24 mm
Koto keturbriaunis □	12 mm
Pjovimo briaunos ilgis L _c	82 mm
Bendras ilgis L	218 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka
Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka
Alyva	tinka
sausasis	ribotai tinka