

**HOLEX****Plėstuvas kaištinėms kiaurymėms 1:50, be dangos, Nominalusis Ø DC: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	161200 10
GTIN	4045197088949
Produktų klasė	120

**Aprašymas****Modelis:**

Kūgiškai plėtančios pjovimo briaunos (1 mm per 50 mm ilgio).

Dyd. 1,2 – 2,5 – **tiesiais grioveliais. Forma A.**

Dyd. 3 – 25 – **spiraliniais grioveliais. Forma B.**

**Paskirtis:**

Kūginių kiaurymių plėtimui, kūginiams kaiščiams pagal ISO 2339 (DIN 1), DIN 258, 1447, ISO 8736, 8737 (DIN 7977, 7978).

**Rekomendacija:**

Pradinei apdirbimo operacijai rekomenduojame naudoti kūginį grąžtą Nr. 116310.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	10 mm
mažas Ø D <sub>3</sub>	9,9 mm
didelis Ø D <sub>2</sub>	13,4 mm
Koto keturbriaunis □	10 mm
Bendras ilgis L	215 mm
Pjovimo briaunos ilgis L <sub>c</sub>	175 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 9
Kūgio santykis	1:50

Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Phillips antgalis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Alyva	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		